


Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-beben-cb385a-cyan-35000s-eol-p-56943.html>

HP oryginalny bęben CB385A, cyan, 35000s, EOL



Cena brutto	1 292,28 zł
Cena netto	1 050,63 zł
Numer katalogowy	VHPCB385AXNG
Kod EAN	882780459168

Opis produktu

Błękitny bęben obrazowy HP Color LaserJet Smart CB385A

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **CB385A** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Bębny HP CB385A charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkowania. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP CB385A CB385A** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa	Błękitny bęben obrazowy HP Color LaserJet Smart CB385A
Symbol OEM	CB385A
Kolor	Błękitny
Wydajność str.	23 000 stron
Technologia druku	Urządzenia laserowe

Kompatybilność

- HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)
- HP Color LaserJet CM6030 (CE664A)
- HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)
- HP Color LaserJet CM6030f (CE665A)
- HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)
- ...

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zunifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.