

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-glowica-drukujaca-c9408a-hp-70-bluegreen-p-50621.html>

HP oryginalny głowica drukująca C9408A, HP 70, blue/green

Cena brutto	461,12 zł
Cena netto	374,89 zł
Numer katalogowy	IHPC9408AXTG
Kod EAN	882780527508

Opis produktu

Niebieska i zielona głowica drukująca HP 70

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **70** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Głowice drukujące C9408A charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP C9408A 70** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa	Niebieska i zielona głowica drukująca HP 70
Symbol OEM	C9408A
Kolor	Niebieski i zielony
Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet

Kompatybilność

- Drukarka fotograficzna HP Designjet seria Z3100 (24 cale) (Q5669A)
- fotograficzna HP Designjet Z3100 GP i Advanced Profiling Solution (Q5669B)
- Drukarka fotograficzna HP Designjet Z3100ps GP (24 cale) (Q5670A)
- Drukarka fotograficzna HP Designjet seria Z3100 (44 cale) (Q6659A)
- Drukarka fotograficzna HP Designjet Z3100ps GP (44 cale) (Q6660A)
- ...

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zuniifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.