

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-ink-tusz-3yl81ae-hp-912xl-high-capacity-cyan-825s-p-48488.html>



HP oryginalny ink / tusz 3YL81AE, HP 912XL, high capacity, cyan, 825s

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 97,43 zł |
| Cena netto | 79,21 zł |
| Numer katalogowy | IHP3YL81AENG |
| Kod EAN | 192545866873 |

Opis produktu

HP 912XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **912XL** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Wkłady HP 3YL81AE charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP 3YL81AE 912XL** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

| | |
|-------------------|---|
| Nazwa | HP 912XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge |
| Symbol OEM | 3YL81AE |
| Kolor | Błękitny |
| Wydajność str. | 825 stron |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |

Kompatybilność

- HP Officejet Pro 8023 (1KR64B)
- HP Officejet 8013 (1KR70B)
- HP Officejet 8012e All-in-One Printer (228F8B)
- HP Officejet Pro 8022e All-in-One Printer (229W7B)

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zuniifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.