

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-ink-tusz-6zc70ae-hp-963-cmyk-4-pack-p-50474.html>

HP oryginalny ink / tusz 6ZC70AE, HP 963, CMYK, 4-pack

Cena brutto	455,41 zł
Cena netto	370,25 zł
Numer katalogowy	IHP6ZC70AENG
Kod EAN	195122352219

Opis produktu

HP 963 4-pack Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **963** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Wkłady HP 6ZC70AE charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP 6ZC70AE 963** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa	HP 963 4-pack Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges
Symbol OEM	6ZC70AE
Kolor	Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
Wydajność str.	czarny: 1 000 stron, błękitny: 700 stron, purpurowy: 700 stron, żółty: 700 stron
Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
Kompatybilność	

- HP Officejet Pro 9013 (1KR49B)
- HP Officejet Pro 9023 (1MR70B)
- HP Officejet Pro 9020 (1MR78B)
- HP Officejet Pro 9022e All-in-One Printer (226Y0B)
- HP Officejet Pro 9012e All-in-One Printer (22A55B)
- ...

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zunifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.