

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-ink-tusz-6zc74ae-hp-912-cmyk-4315s-multipack-p-48510.html>



HP oryginalny ink / tusz 6ZC74AE, HP 912, CMYK, 4*315s, multipack

Cena brutto	217,47 zł
Cena netto	176,80 zł
Numer katalogowy	IHP6ZC74AENG
Kod EAN	195122352295

Opis produktu

HP 912 4-pack Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **912** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

Wkłady HP 6ZC74AE charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP 6ZC74AE 912** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

Specyfikacja

Nazwa	HP 912 4-pack Black/Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Cartridges
Symbol OEM	6ZC74AE
Kolor	Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
Wydajność str.	czarny: 300 stron, błękitny: 315 stron, purpurowy: 315 stron, żółty: 315 stron
Technologia druku	Termiczna drukarka atramentowa HP
Kompatybilność	

- HP Officejet Pro 8023 (1KR64B)
- HP Officejet 8013 (1KR70B)
- HP Officejet 8012e All-in-One Printer (228F8B)
- HP Officejet Pro 8022e All-in-One Printer (229W7B)

Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zuniifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.