

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-ink-tusz-c9361ee-hp-342-color-175s-5ml-p-50585.html>

## HP oryginalny ink / tusz C9361EE, HP 342, color, 175s, 5ml

Cena brutto	<b>193,28 zł</b>
Cena netto	<b>157,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>IHPC9361EXNG</b>
Kod EAN	<b>829160798790</b>

### Opis produktu

Trójkolorowy wkład drukujący HP 342 z atramentami Vivera

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **342** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

**Wkłady HP C9361EE** charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP C9361EE 342** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

#### Specyfikacja

Nazwa	Trójkolorowy wkład drukujący HP 342 z atramentami Vivera
Symbol OEM	C9361EE
Kolor	Trójkolorowy
Wydajność str.	ok. 220 stron

#### Kompatybilność

- Drukarka fotograficzna HP Deskjet 5440 (C9045B)
- HP Photosmart 2575 (Q7215B)
- HP Officejet 6310 (Q8061B)
- HP Officejet 6313 All-in-One Printer (Q8068C)
- HP Photosmart C3180 (Q8160B)

#### Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zunifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.