

Link do produktu: <https://tkmix.pl/hp-oryginalny-zestaw-tuszy-3jb05ae-hp-304-czarny-kolor-100color-120bks-p-50406.html>



## HP oryginalny zestaw tuszy 3JB05AE, HP 304, czarny + kolor, 100color-120Bks

Cena brutto	<b>139,59 zł</b>
Cena netto	<b>113,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>IHP3JB05AXNG</b>
Kod EAN	<b>192545191432</b>

### Opis produktu

HP 304 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges

Ten wysokiej jakości produkt HP No. **304** jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnych i trwałych materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości wydruków, mając jednocześnie pewność, że korzystamy z oryginalnego produktu od renomowanego producenta.

**Wkłady HP 3JB05AE** charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również prostotą obsługi. Dzięki indywidualnemu opakowaniu niezawodne produkty HP są łatwe w montażu i demontażu, co przekłada się na wygodę użytkownika. Produkty HP mają szerokie zastosowanie w domach, biurach i kancelariach, a ich wysoka jakość gwarantuje zadowolenie klientów.

Dodatkowo, **HP 3JB05AE 304** to produkt ekologiczny, który spełnia najwyższe standardy pod względem ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę zmieniające się wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wybierając nasz oryginalny produkt HP, przyczyniasz się do ograniczenia produkcji odpadów, a tym samym chronisz środowisko naturalne.

#### Specyfikacja

Nazwa	HP 304 2-pack Black/Tri-color Original Ink Cartridges
Symbol OEM	3JB05AE
Kolor	Czarny, trójkolorowy
Wydajność str.	Na wkład: Ok. 120 stron – czarny, ok. 100 stron – trójkolorowy
Technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet

#### Kompatybilność

- HP DeskJet 3750 All-in-One Printer (T8X12B)
- HP DeskJet 3760 All-in-One Printer (T8X19B)
- HP DeskJet 3762 All-in-One Printer (T8X23B)
- HP DeskJet 2620 (V1N01B)
- HP DeskJet 2630 (V1N03B)
- ...

#### Jak mierzona jest wydajność wkładów drukujących?

Od 2006 roku wiodący producenci urządzeń drukujących wraz z organizacją certyfikującą ISO opracowali wspólny zunifikowany system pomiaru wydajności laserowych i atramentowych wkładów drukujących. Opracowane normy ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711 oraz ISO 24712 dokładnie określają warunki testowe oraz metodologię badania wydajności. Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach, użytkownik ma niewielkie szanse, by w codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie codziennej pracy rzeczywista wydajność zakupionego wkładu może znacznie odbiegać od deklarowanej przez producenta. Czynniki takie jak pokrycie strony, ustawienia jakości druku, czyszczenie głowicy atramentowej, typ nośnika, warunki otoczenia, drukowanie dwustronne, mogą spowodować dużo wyższe zużycie ładunku barwiącego wkładu atramentowego lub laserowego.